

# 仕 様 書

1 品 名 内視鏡システム一式

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量		
	内視鏡システム一式	1式		
日本ストライカー (株)	関節鏡システム			
	(内訳)	ユニバーサル ファイバーオプティックケーブル径3.5mm	0233-035-100	2
		電源コード	0105-033-001	1
		L11 光源装置	0220-230-300	1
		4K OLED サージカルディスプレイ 32インチ	0240031300I	1
		モニタープロテクター 31インチディスプレイ用	X-404-003-00	1
		SDC4K データマネージメントベースシステム	0240300200I	1
		1688 AIM 4Kカメラコンソール	1688010000	1
		1688 AIM 4K オートクレーハブル カメラヘッドCマウント	1688410105I	2
		1688 AIM 4K オートクレーハブル カプラー 20mmCマウント	1688410110I	2
		エンドカート4	F-NSK-006-00	1
		クレーンアーム(延長アーム付)	F-NSK-006-301	1
		滅菌ケース アースロスコープ・カメラ用,L52×W24×H10 cm	0233-032-105	2
		PRECISION IE 4K アースロスコープ AC,4mm 30DEGREE 140mm スピードロック	0502444030	1
		スピードロックカニューレ 5.8mmローテティング,ストップコック2付	OR-0747-031-550	1
		オブチュレーターペンシルチップ,5.8mmカニューレ用	OR-0747-031-510	1
		トロカル5.8mmカニューレ用	OR-0747-031-520	1
		滅菌ケース(アースロスコープ・アクセサリ),L29×W18×H5cm	0233-032-116	3
		アースロスコープ オートクレーハブル ショート外径2.7mm 30° スピードロック	0502-244-030	1
		スピードロック カニューレ 外径4.0mm,ローテティング ストップコック 1付き	0502-244-530	1
		オブチュレーター ペンシルチップ ショート外径2.7mmスコープ用 スピードロック	0502-244-500	1
		トロカル ショート,外径2.7mm スピードロック	0502-244-520	1
		スコープ,外径1.9mm 30° スピードロック	0502-144-030	1
		スピードロック カニューレ 外径2.8mm,ローテティングストップコック1付	0502-144-530	1
		オブチュレーター ペンシルチップ,外径1.9mm スピードロック	0502-144-500	1
	(株)日本エム・ ディ・エム	ストルツスコープセット		
(内訳)		HOPKINS II テレスコープ0° ,4mm,18cm,AC対応	28132AA	2
		HOPKINS II テレスコープ30° ,4mm,18cm,AC対応	28132BA	2
		ハイフロー関節鏡シース 5.5mm (ダブルストップコック)	28131CR	2
		関節鏡用オブチュレーター	28130BC	2
		プラスチックコンテナ for Sterilization	39301AS	2
	プラスチックコンテナ 260x233x65mm	39301F	2	

スミス・アンド・ネ フュー(株)	RF・シェーバー・還流ポンプ		
	(内訳)	クワンタム2 システム	28168 1
		ダイオニクスパワー II コントロールシステム	72201030 1
		ダイオニクスパワー II コントロールユニット	72200873 1
		ダイオニクスパワー II コード キット	72201029 1
		ダイオニクスパワー II フットスイッチ	72201092 1
		パワーマックスエリート	72200616 1
		POWERMINI ハンドピース	72201500 1
		ダイオニクス25 灌流システム	72200207 1
		ダイオニクス25 灌流ポンプ	7211010 1
	ダイオニクス25 電源コードキット	72200208 1	
日本メドトロニック (株)	脊椎ドリルセット		
	(内訳)	EC300 IPC コンソール NT	EC300 1
		EF200 IPC フットコントロール NT	EF200 1
		EA603 電源コード	EA603 1
		CA800 MR8インストゥルメントケース 1/2DIN	CA800 2
		EM800 MR8電動式ハンドピース	EM800 2
		MR8-AT10 テレスコ アタッチメント ベース	MR8-AT10 2
		MR8-TT12CMIS テレスコ アタッチメント チューブ 12cm カーブ	MR8-TT12CMIS 6
	MR8-TT15H テレスコ アタッチメント チューブ 15cm フード	MR8-TT15H 6	
メドトロニック ソファモアダネック (株)	低侵襲脊椎手術用機器		
	(内訳)	METR <sub>x</sub> 神経根レトラクター	9560555 1
		METR <sub>x</sub> キュレット5.2mm ストレート	9560545 1
		METR <sub>x</sub> キュレット3.6mm ストレート	9560546 1
		METR <sub>x</sub> キュレット5.2mm カーブ	9560547 1
		METR <sub>x</sub> キュレット3.6mm カーブ	9560548 2
		METR <sub>x</sub> ペンフィールド #4	9560558 2
		METR <sub>x</sub> 神経フック	9560560 1
		METR <sub>x</sub> ボールプローベ ロング90°	9560556 1
		METR <sub>x</sub> マイクロロンジュール 上向	9560529 1
		METR <sub>x</sub> ロンジュール 2mm 歯付	9569566 1
		METR <sub>x</sub> マイクロロンジュール	9560528 1
		METR <sub>x</sub> ケリソンロンジュール 3mm 上向40°	9560537 1
		METR <sub>x</sub> ケリソンロンジュール 3mm 上向90°	9560539 1
		カーブドケリソン 2mm	X1004834 1
		Yケリソンパンチ 2mm 上向 左	JS07-040-3L-J 1
		Yケリソンパンチ 3mm 上向 左カーブ	JS07-040-6L-J 1
		Yケリソンパンチ 2mm 上向 右	JS07-040-2R-J 1
		Yケリソンパンチ 3mm 上向 右カーブ	JS07-040-5R-J 1
	Yケリソンパンチ 3mm 上向 ストレート	JS07-040-4S-J 1	
	カタバノミ 5mm ストレート	S34400531B0002 1	

メーカー名	型 式	数 量	
アースレックス ジャパン	内視鏡システム一式	1式	
	(内訳)		
	Synergy Vision コンソール	AR-3200-0026	1
	Synergy Vision タブレット	AR-3200-1016	1
	Synergy Visionary 4K カメラヘッド HDR	AR-3210-0034	1
	Panoスコープ	AR-3355-4050 4.3mm 45° x161mm	1
	Panoスコープ用ダブルコックハイフローシリーズFEN	AR-3372-4202	1
	コニカルオブチュレーター	AR-3375-4211 PanoハイフローシリーズFEN用	1
	ライトケーブル	AR-3240-5040 5mm×4m	2
	Synergy Vision 32インチ4Kモニター HDR12G	AR-3250-3212	1
	モニターカバー	703459-15 32インチ用 黒	1
	ビデオカート3(タブレット用アーム付)	AR-3260-0001	1
	灌流液バッグハンガー	AR-3260-1023 AR-3260-0001用	1
	Visionソフトウェアライセンス プレミアム	AR-3200-1090	1
	シナジーシステム インテグレーションケーブルキット	AR-3200-1040 2種×各2本	1
	Cマウント光学カメラ	AR-3210-0012	2
	HDエンドスコープ	AR-3000AW 4mm 0° ×174mm	2
	HDエンドスコープ	AR-3030AW 4mm 30° ×175mm	2
	4mmスコープ用ダブルコックハイフローシリーズシステム	AR-3320-02 AR-3000シリーズ用コニカルオブチュレーター付	2
	コニカルオブチュレーター	AR-3321 AR-3320-02用	2
	Synergyカメラヘッド 滅菌ケース	AR-3106C	2
	Synergyスコープシステム 滅菌ケース	AR-3102C	3
	Synergy Resection シェーバーコンソール	AR-8305	1
	シェーバーハントピース	AR-8332H ハントコントロール	1
	シェーバーハントピース	AR-8330SJ スモールジョイント	1
	スタンダードフットスイッチ	AR-8310	1
	SynergyRFコンソール	AR-9800	1
	フットスイッチ	AR-9800-F SynergyRF用	1
Synergy コンティニアスウェーブ4関節鏡ポンプ	AR-6485	1	
Synergy Vision 4K カメラヘッド	AR-3210-0035	1	
日本メドトロニック (株)	IPC コンソール NT	EC300	1
	IPC フットコントロール NT	EF200	1
	電源コード	EA603	1
	MR8 インストゥルメントケース 1/2 DIN	CA800 MR8電動式用	2
	MR8 電動式ハントピース	EM800	2
	テレスコーピングアタッチメント ベース	MR8-AT10	2
	テレスコ アタッチメント チューブ	MR8-TT12CMIS 12cm カーブ	6
	テレスコ アタッチメント チューブ	MR8-TT15H 15cm フード	6

メドトロニック ソファモアダネック (株)	METR <sub>x</sub> 神経根レトラクター	9560555	1
	MERT <sub>x</sub> キュレット	9560545 5.2mm ストレート	1
	MERT <sub>x</sub> キュレット	9560546 3.6mm ストレート	1
	MERT <sub>x</sub> キュレット	9560547 5.2mm カーブ	1
	MERT <sub>x</sub> キュレット	9560548 3.6mm カーブ	1
	MERT <sub>x</sub> ヘンフィールド	9560558 #4	2
	MERT <sub>x</sub> 神経フック	9560560	1
	MERT <sub>x</sub> ホールプローブ	9560556 ロング 90°	1
	MERT <sub>x</sub> マイクロロンジュール	9560529 上向	1
	METR <sub>x2</sub> ロンジュール	9569566 2mm 歯付	1
	MERT <sub>x</sub> マイクロロンジュール	9560528	1
	MERT <sub>x</sub> ケリソロンジュール	9560537 3mm 上向40°	1
	MERT <sub>x</sub> ケリソロンジュール	9560539 3mm 上向90°	1
	カーブケリソン	X1004834 2mm	1
	Yケリソンパンチ	JS07-040-3L-J 2mm 上向 左	1
	Yケリソンパンチ	JS07-040-6L-J 3mm 上向 左カーブ	1
	Yケリソンパンチ	JS07-040-2R-J 2mm 上向 右	1
	Yケリソンパンチ	JS07-040-5R-J 3mm 上向 右カーブ	1
	Yケリソンパンチ	JS07-040-4S-J 3mm 上向 ストレート	1
	カタバノミ	S3440531B0002 5mm ストレート	1
アースレックス ジャパン	アースロスコープ	AR-3350-1930 1.9mm 30° ×58mm	1
	1.9mmアースロスコープ用ダブルロックシース	AR-3372-1902	1
	コニカルオブチュレーター	AR-3375-1901 1.9mmシース用	1
	アースロスコープ	AR-3350-2730 2.7mm 30° ×72mm	1
	2.7mmアースロスコープ用ダブルロックシース	AR-3372-2702	1
	コニカルオブチュレーター	AR-3375-2701 2.7mmシース用	1

※上記メーカー製品のうち、いずれか一式

- 3 特記事項 (1)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む  
(2)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること  
(3)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること  
(4)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む
- 4 保証期間 1年(納入検査終了後)
- 5 納期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から  
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする
- 6 納入場所 大阪健康長寿医科学センター  
大阪市住之江区東加賀屋1丁目2番22号

7 仕様書に関する  
問合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7  
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局  
財務課 担当:鈴木 電話06-6645-2811

8 そ の 他 (1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと  
(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること  
(3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること  
(4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること